


控制電纜
NEBC-S1G25-K-2.5-N-LE26
訂貨編號: 552254

FESTO



資料表

特性	值
電纜標識	不具有標籤支架
安裝位置	可選
產品重量	570 g
電氣介面 1	直列式插頭, Sub-D, 25 針
電氣介面 1, 功能	現場設備端
電氣介面 1, 設計	直角式
電氣介面 1, 連接類型	插頭
電氣介面 1, 電纜出口	直列式
電氣介面 1, 連接系統	Sub-D
電氣介面 1, 介面/線芯數	25
電氣介面 1, 使用的介面/線芯	25
電氣介面 1, 安裝類型	2x 螺絲 4-40 UNC
電氣介面 2	開放式, 26 芯
電氣介面 2, 功能	控制器端
電氣介面 2, 介面類型	電纜
電氣介面 2, 連接系統	開放式
電氣介面 2, 介面/線芯數	26
電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數	26
操作電壓範圍 DC	0 V...30 V
標稱操作電壓 DC	24 V
40°C 時的額定電流	3.9 A
允許的電流負載	3.9 A
抗電湧性	0.8 kV
護罩	是
電纜長度	2.5 m
電纜特徵	標準
電纜測試條件	彎曲強度: 符合 Festo 標準
最小電纜彎曲半徑	220 mm
彎曲半徑, 固定電纜	220 mm
電纜直徑	10.8 mm
電纜直徑公差	± 0.2 mm

特性	值
電纜結構	5 x (2 x 0.25 mm ²) + 16 x 0.25 mm ²
標稱導線橫切面積	0.25 mm ²
介面橫截面	0.25 mm ²
線端	芯線套管 引腳端子
防護等級	IP20
防護等級說明	在組裝好的狀態下
環境溫度	-30 °C...80 °C
具有移動電纜的環境溫度	-5 °C...80 °C
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國 RoHS 指令
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
電纜護套材料	PVC
電纜護套顏色	灰色
外殼材質	壓鑄鋅，鍍鎳
電觸頭材料	銅合金，鍍錫 鍍鎳和鍍金
絕緣護套材料	PVC