


調壓閥
LR-1/8-F
訂貨編號: 552420

FESTO



資料表

特性	值
控制鎖	可鎖定旋轉手柄
安裝位置	可選
結構特點	膜片調節器 具有貫穿進氣
控制器功能	輸出壓力常數 具有主壓力補償功能 具有二級排氣
壓力錶（類比）或壓力顯示器（數位）	為 G1/8 準備
壓力調整範圍	0.5 bar...12 bar
入口壓力 1	1 bar...20 bar
最大壓力遲滯	0.2 bar
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	420 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:--]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...80 °C
介質溫度	-10 °C...80 °C
環境溫度	-10 °C...80 °C
產品重量	120 g
安裝方式	面板式安裝 具有附件
氣動介面，氣口 1	G1/8
氣動介面，氣口 2	G1/8
密封件材質	NBR
外殼材質	銅合金