


**關斷閥**  
**HE-2-1/2-QS-1/2-U**  
 訂貨編號: 153992

FESTO



**資料表**

| 特性                       | 值                                        |
|--------------------------|------------------------------------------|
| 閥功能                      | 兩口兩位雙螺線管                                 |
| 氣動介面, 氣口 1               | 1/2 NPT                                  |
| 氣動介面, 氣口 2               | QS-1/2                                   |
| 驅動方式                     | 手冊                                       |
| 安裝方式                     | 透過通孔直接安裝<br>透過螺紋直接安裝<br>是否要:             |
| 標準額定流量 (根據 DIN 1343 標準化) | 812.7 l/min                              |
| 公稱通徑                     | 4.7 mm                                   |
| 工作壓力                     | -0.095 Mpa...1 Mpa<br>-0.95 bar...10 bar |
| 環境溫度                     | 0 °C...60 °C                             |
| 外殼材質                     | 加強型 PBT                                  |
| 工作介質                     | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]         |
| 密封原理                     | 軟密封                                      |
| 安裝位置                     | 可選                                       |
| 結構特點                     | 活塞閘閥                                     |
| 嚮導類型                     | 直接                                       |
| 流向                       | 可逆                                       |
| 工作和嚮導介質說明                | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)                   |
| 耐腐蝕等級 CRC                | 2 - 中等耐腐蝕能力                              |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性      | VDMA24364-B1/B2-L                        |
| 無塵室等級                    | 4 級, 符合 ISO 14644-1                      |
| 介質溫度                     | 0 °C...60 °C                             |
| 產品重量                     | 87 g                                     |
| 旋入螺釘的材料                  | 鍍鎳黃銅                                     |
| 材料說明                     | RoHS 合規                                  |
| 密封件材質                    | NBR                                      |