



增壓閥

DPA-100-10-CRVZS20

訂貨編號: 552936

FESTO



資料表

特性	值
活塞直徑	100 mm
體積	20 l
安裝位置	下部冷凝水排放裝置
結構特點	雙活塞式增壓閥 具儲氣桶 透過壓力錶 具單向閥
壓力錶（類比）或壓力顯示器（數位）	具有壓力錶
輸出壓力 2	0.4 Mpa...1 Mpa 4 bar...10 bar 58 psi...145 psi
工作壓力	0.2 Mpa...0.8 Mpa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
壓力調節範圍 MPa	0.4 Mpa...1 Mpa
壓力調整範圍	4 bar...10 bar
壓力調節範圍 psi	58 psi...145 psi
入口壓力 1	2 bar...8 bar
氣源壓力 1 MPa	0.2 Mpa...0.8 Mpa
氣源壓力 1 psi	29 psi...116 psi
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟壓力設備指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國壓力設備法規
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	5 °C...60 °C
環境溫度	5 °C...60 °C
冷凝水排放裝置的最大鎖緊扭矩	27 Nm
產品重量	30000 g
安裝方式	透過溝槽螺帽

特性	值
氣動介面，氣口 1	QS-16
氣動介面，氣口 2	KD4
氣動介面，氣口 3	消音器
材料說明	RoHS 合規
儲氣桶材料	高合金不鏽鋼