電磁線圈
MSN1W-24AC/12DC

訂貨編號: 170152

資料表

特性	值
安裝位置	可選
最短抓取時間	10 ms
持續通電率	100%
功率因數 (cos phi)	0.7
線圈的特性參數	12 V DC: 5.0 W 24 V AC: 50 Hz，啟動功率 7.5 VA，保持功率 5.0 VA 24 V AC: 60 Hz，啟動功率 5.0 VA，保持功率 3.7 VA
允許的電壓波動	At 50 Hz ± 10% 為 60 Hz -10...+20%
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-C1-L
介質溫度	-10 °C...50 °C
防護等級	IP65
環境溫度	-10 °C...50 °C
產品重量	80 g
電氣介面	3 針 類型 A 夾緊式 符合 DIN EN 175301-803 標準
安裝方式	夾緊 透過保持夾
外殼材質	PA
電觸頭材料	鋼
線圈材料	銅