

塞頭
B-M7

訂貨編號: 174309

FESTO



資料表

特性	值
套組規格	10
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
標稱扭矩	3.35 Nm
標稱鎖緊扭矩公差	± 20%
產品重量	2 g
安裝方式	內六角形，規格 3 mm
氣動介面，氣口 1	外螺紋 M7
材料說明	RoHS 合規
堵頭材料	鍍鋅鋼
O 型圈材料	不鏽鋼 NBR