

雙耳環安裝件

SNCB-100

訂貨編號: 174395

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	100
基於標準	ISO 15552
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
適用於鋰離子電池生產	含銅量超過 1% 的金屬禁止使用。印刷電路板、電纜、電連接器和線圈除外。此外，含銅量超過 1% 的銅合金金屬也禁止使用。例外情況包括印刷電路板、電纜、電氣連接器和線圈。含銅量超過 5% 金屬亦禁止使用。例外情況：印刷電路板、電纜、電氣連接器和線圈
環境溫度	-40 °C...90 °C
最大負載能力	9 kN
產品重量	1035 g
材料說明	RoHS 合規
安裝件材料	壓鑄鋁
螺栓材料	鍍鋅鋼
軸承材料	聚合物
圓片材料	鍍鋅鋼
螺絲材料	鍍鋅鋼
鎖的材料	彈簧鋼, 鍍鋅