

耳軸安裝件 SNCB-125-R3

訂貨編號: 176950

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	125
基於標準	ISO 15552
訂製品	高耐腐蝕等級
耐腐蝕等級 CRC	3 - 高耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
適用於鋰離子電池生產	含銅量超過 1% 的金屬禁止使用。印刷電路板、電纜、電連接器和線圈除外。此外，含銅量超過 1% 的銅合金金屬也禁止使用。例外情況包括印刷電路板、電纜、電氣連接器和線圈。含銅量超過 5% 金屬亦禁止使用。印刷電路板、電纜、電連接器和線圈除外。此外，含銅量超過 5% 的銅合金金屬也禁止使用。例外情況包括印刷電路板、電纜、電連接器和線圈。銅、鋅或鎳含量超過 5% 金屬亦禁止使用。不包括鋼材中所含的鎳、化學鍍鎳層表面、印刷電路板、電纜、插頭和線圈中的鎳
環境溫度	-40 °C...90 °C
產品重量	1776 g
材料說明	RoHS 合規
安裝件材料	壓鑄鋁 帶防護塗層
螺栓材料	高合金不鏽鋼
軸承材料	聚合物
圓片材料	鍍鋅鋼
螺絲材料	高合金不鏽鋼
鎖的材料	彈簧鋼, 鍍鋅