


具電纜插座
KMPV-SUB-D-15-5
訂貨編號: 177673

FESTO



資料表

特性	值
基於標準	DIN 41652
電纜標識	具附件
連接頻率	50
產品重量	300 g
電氣介面 1, 功能	現場設備端
電氣介面 1, 設計	直角式
電氣介面 1, 連接類型	插座
電氣介面 1, 電纜出口	直列式
電氣介面 1, 連接系統	Sub-D
電氣介面 1, 介面/線芯數	15
電氣介面 1, 使用的介面/線芯	15
電氣介面 1, 安裝類型	2x 螺絲 M3
電氣介面 2, 功能	控制器端
電氣介面 2, 介面類型	電纜
電氣介面 2, 連接系統	開放式
電氣介面 2, 介面/線芯數	15
電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數	15
操作電壓範圍 DC	30 V
標稱操作電壓 DC	24 V
允許的電流負載	2.8 A
抗電湧性	1 kV
電纜長度	5 m
電纜特徵	標準
電纜測試條件	測試條件按要求提供
彎曲半徑, 固定電纜	82 mm
電纜直徑	8.2 mm
電纜直徑公差	± 0.2 mm
電纜結構	15 x 0.25 mm ²
標稱導線橫切面積	0.25 mm ²
線端	直接切斷
防護等級	IP65

特性	值
防護等級說明	在組裝好的狀態下
環境溫度	-20 °C...80 °C
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國 RoHS 指令
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
污染等級	3
電纜護套材料	TPE-U(PUR)
電纜護套顏色	灰色
外殼材質	PA
外殼顏色	黑色
密封件材質	CR
電觸頭材料	銅合金 青銅