

保護罩 VMPAL-KM-SD44-IP67-0

訂貨編號: 560429

FESTO



資料表

特性	值
產品重量	102 g
電氣介面	預組裝
許用的電纜直徑	5 mm...13 mm
介面橫截面	0.14 mm ² ...0.34 mm ²
防護等級	IP67 符合 IEC 60529 標準
環境溫度	-5 °C...80 °C
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 RoHS 指令
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
材料說明	RoHS 合規
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力