


## 成套球閥單元

VZBA-1"-WW-63-T-22-F0405-V4V4T-PP30-R-90-C

訂貨編號: 1810734

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| 結構特點                | 二通型球閥<br>擺動氣缸                                                |
| 驅動方式                | 氣動                                                           |
| 安裝位置                | 可選                                                           |
| 安裝方式                | 管式安裝                                                         |
| 過程閥連接               | 焊接式末端/焊接式末端                                                  |
| 開關位置指示器             | 插槽方向 = 流向                                                    |
| 公稱通徑 DN             | 25                                                           |
| 工作壓力                | 6 bar...8.4 bar                                              |
| 標稱壓力 PN             | 63                                                           |
| 中等                  | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性氣體<br>水 - 無水蒸氣<br>中性流體 |
| 工作介質                | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                             |
| 工作和嚮導介質說明           | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)                                       |
| 介質溫度                | -10 °C...200 °C                                              |
| 環境溫度                | -10 °C...80 °C                                               |
| 流量 Kv               | 71.5 m³/h                                                    |
| 組件最高表面溫度            | TX                                                           |
| 防爆裝配                | IIC、IIIC                                                     |
| 材料說明                | RoHS 合規                                                      |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III                                             |
| 外殼材質                | 高合金不鏽鋼                                                       |
| 外殼物料編號              | 1.4408                                                       |
| 密封件材質               | PTFE<br>加強型聚四氟乙烯                                             |
| 滾珠材料                | 高合金不鏽鋼                                                       |
| 滾珠的物料編號             | 1.4408                                                       |
| 軸材質                 | 高合金不鏽鋼                                                       |
| 編號軸材料               | 1.4401                                                       |

| 特性        | 值                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| 產品重量      | 2300 g                                                     |
| 防爆        | 防爆區 1 (ATEX)<br>防爆區 2 (ATEX)<br>區 21 (ATEX)<br>區 22 (ATEX) |
| 防爆環境溫度    | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C                                         |
| 耐腐蝕等級 CRC | 3 - 高耐腐蝕能力                                                 |