


# 開關閥 MS9-EM-G-S-VS

訂貨編號: 562952

FESTO



## 資料表

特性	值
系列	MS
尺寸	9
網格尺寸	90 mm
結構特點	活塞閘閥
驅動方式	手冊
密封原理	軟密封
排氣功能	不具節流選項
控制鎖	可鎖定旋轉手柄
復位類型	施加作用力
嚮導類型	直接
閥功能	三口二位閥, 雙電控
工作壓力	0 bar...20 bar
搭接	正重疊
標準額定流量 (根據 DIN 1343 標準化)	18000 l/min
標準額定流量 2-3	14100 l/min
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
材料說明	RoHS 合規
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 °C...60 °C
聲壓度	93 dB(A)
環境溫度	-10 °C...60 °C
安裝方式	管式安裝 具有附件 是否要:
安裝位置	可選
產品重量	2400 g
氣動介面, 氣口 3	G1
活塞式滑閥材料	POM
密封件材質	NBR
外殼材質	壓鑄鋁