

擺動抓手 HGWM-08-EO-G8

訂貨編號: 185695

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	8
擺動夾爪的最大間隙 a_x 、 a_y	0.5 deg
最大夾爪夾頭間隙 S_z	0.03 mm
最大開啟角度	17 deg
重複精度，夾爪	0.02 mm
夾爪的數量	2
驅動系統	氣動
工作模式	單動 開
夾爪功能	角型
夾爪力備份	無
結構特點	楔形驅動
位置偵測	無
工作壓力	2 bar...8 bar
夾爪的最大工作頻率	4 Hz
6 bar 時的最短開啟時間	2.7 ms
6 bar 時的最短關閉時間	1.2 ms
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	5 °C...60 °C
彈簧返回力矩	0.5 Ncm
總夾爪扭矩，關閉，6 bar	22 Ncm
轉動慣量	25.2 kgcm ²
外部夾爪手指的質量慣性力矩	250 kgcm ²
夾爪上的最大力 F_z ，靜態	7 N
夾爪的最大扭矩 M_x ，靜態	20 Ncm
抓手最大扭矩 M_y ，靜態	20 Ncm
抓手最大扭矩 M_z ，靜態	20 Ncm
每個外部夾爪夾頭的最大品質	400 g
產品重量	13 g
安裝方式	夾緊

特性	值
氣動介面	M3
材料說明	RoHS 合規
密封蓋材料	POM
外殼材質	高合金不鏽鋼
夾爪材質	高合金鋼