

氣路板模組 CPX-P-AB-2XKL-8POL-8DE-N-IS

訂貨編號: 565703

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 尺寸 (寬x長x高) | (包括互連模組和連接技術) 50 x 107 x 70 mm |
| 安裝方式 | 在互連模組 CPX-M-GE..上 |
| 產品重量 | 100 g |
| 環境溫度 | -5 °C...50 °C |
| 儲存溫度 | -20 °C...70 °C |
| 相對空氣濕度 | 95 % 無冷凝 |
| 防護等級 | IP20 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - 中等耐腐蝕能力 (安裝時) |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III |
| CE 認證 (見合格聲明) | 符合歐盟防爆指令 (ATEX) |
| CE 標記 (見合格聲明) | 根據 UK EX 指令 |
| 防爆 | 區 0 (IEC-EX) 區 20 (IEC-EX) 22[20] 區 (UKEX) 2[0] 區 (UKEX) |
| ATEX 氣體類別 | II (1) G |
| ATEX 防塵類別 | II (1) D |
| 歐盟境外防爆認證 | EPL Da (IECEX) EPL Dc[Da] (GB) EPL Ga (IEC-EX) EPL Gc[Ga] (GB) |
| 氣體防爆阻燃類型 | [Ex ia Ga] IIC |
| 防塵的防爆阻燃類型 | [Ex ia Da] IIIC |
| 防爆環境溫度 | -5°C <= Ta <= +50°C |
| 證書簽發機構 | IECEX ZLM 12.0007 X ZELM 12 ATEX 0500 X |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 外殼材質 | 加強型聚醯胺 |
| 電氣介面 | 8 針/8 針 |
| 輸入數量 | 8 |