

短行程氣缸  
ADVC-6-5-A-P-A  
訂貨編號: 188064

FESTO



資料表

| 特性                 | 值                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| 行程                 | 5 mm                                                         |
| 活塞直徑               | 6 mm                                                         |
| 緩衝                 | 兩端具有彈性緩衝環/墊                                                  |
| 安裝位置               | 可選                                                           |
| 工作模式               | 雙作用                                                          |
| 結構特點               | 缸徑<br>活塞桿                                                    |
| 位置偵測               | 透過近接開關                                                       |
| 工作壓力               | 0.15 Mpa...0.8 Mpa<br>1.5 bar...8 bar<br>21.75 psi...116 psi |
| 工作介質               | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                              |
| 工作和嚮導介質說明          | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）                                        |
| 耐腐蝕等級 CRC          | 1 - 低耐腐蝕能力                                                   |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性  | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| 環境溫度               | -20 °C...80 °C                                               |
| 6 bar 時的理論出力值，返回行程 | 13 N                                                         |
| 6 bar 時的理論力值，前進行程  | 17 N                                                         |
| 移動質量               | 1.7 g                                                        |
| 產品重量               | 14 g                                                         |
| 安裝方式               | 具通孔<br>具有附件<br>是否要：                                          |
| 氣動介面               | M3                                                           |
| 材料說明               | RoHS 合規                                                      |
| 蓋子材料               | 精製鋁合金<br>陽極氧化處理                                              |
| 密封件材質              | NBR<br>TPE-U(PU)                                             |
| 外殼材質               | 精製鋁合金<br>陽極氧化                                                |
| 活塞桿材質              | 高合金鋼                                                         |