

氣路板模組
CPX-P-AB-2XKL-8POL
訂貨編號: 565704

FESTO



資料表

特性	值
尺寸（寬x長x高）	（包括互連模組和連接技術） 50 x 107 x 70 mm
安裝方式	在互連模組 CPX-M-GE..上
產品重量	100 g
環境溫度	-5 °C...50 °C
儲存溫度	-20 °C...70 °C
相對空氣濕度	95 % 無冷凝
防護等級	IP20
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力 （安裝時）
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	加強型聚醯胺
電氣介面	8 針/8 針