


短行程氣缸  
AEVC-100-25-I-P-A  
訂貨編號: 188325

FESTO



資料表

| 特性                | 值                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 行程                | 25 mm                                                   |
| 活塞直徑              | 100 mm                                                  |
| 活塞桿收起後的彈簧復位力      | 140 N                                                   |
| 基於標準              | ISO 6431<br>孔型<br>VDMA 24562                            |
| 緩衝                | 兩端具有彈性緩衝環/墊                                             |
| 安裝位置              | 可選                                                      |
| 工作模式              | 推<br>單動                                                 |
| 結構特點              | 缸徑<br>活塞桿                                               |
| 位置偵測              | 透過近接開關                                                  |
| 工作壓力              | 0.1 Mpa...1 Mpa<br>1 bar...10 bar<br>14.5 psi...145 psi |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                         |
| 工作和嚮導介質說明         | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）                                   |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 1 - 低耐腐蝕能力                                              |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                                       |
| 環境溫度              | -20 °C...80 °C                                          |
| 6 bar 時的理論力值，前進行程 | 4503 N                                                  |
| 移動質量              | 604 g                                                   |
| 產品重量              | 2250 g                                                  |
| 安裝方式              | 具通孔<br>具有附件<br>是否要:                                     |
| 氣動介面              | G1/4                                                    |
| 材料說明              | RoHS 合規                                                 |
| 蓋子材料              | 精製鋁合金<br>陽極氧化處理                                         |
| 密封件材質             | TPE-U(PU)                                               |
| 外殼材質              | 精製鋁合金<br>陽極氧化                                           |

| 特性    | 值    |
|-------|------|
| 活塞桿材質 | 高合金鋼 |