


電氣連接板
VAVE-L1-1VS2-LP
訂貨編號: 566718

FESTO



資料表

特性	值
反極性保護	雙極性的
附加功能	火花抑制
訊號狀態顯示器	LED
標稱操作電壓 DC	12 V 24 V
抗電湧性	0.8 kV
污染等級	3
擴展的環境溫度範圍	-5 ... 60° C
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防護等級	IP40
環境溫度	-5 °C...50 °C
安裝位置	可選
產品重量	1.5 g
電氣介面	2 針 ??
保護導線介面	不可用
安裝方式	夾子
外殼顏色	黑色
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	PA