


小型導向桿氣缸 DFC-6-30-P-A-GF

訂貨編號: 189460

FESTO



資料表

特性	值
負載重心到連接板的距離 x_s	10 mm
行程	30 mm
活塞直徑	6 mm
工作模式，驅動單元	連接板
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊
安裝位置	可選
導軌	滑動軸承導軌
結構特點	導軌
位置偵測	透過近接開關
工作壓力	0.15 Mpa...1 Mpa 1.5 bar...10 bar
最大速度	1 m/s
工作模式	雙作用
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-5 °C...60 °C
端位的衝擊能量	0.008 Nm
最大力矩 M_x	0.1 Nm
最大有效負載取決於指定距離 x_s 下的行程	4.8 N
6 bar 時的理論出力值，返回行程	12.5 N
6 bar 時的理論力值，前進行程	17 N
移動質量	8.8 g
0 mm 行程的移動質量	8.8 g
每 10 mm 行程的額外移動質量	2.8 g
產品重量	55 g
氣動介面	M3
蓋子材料	精製鋁合金
密封件材質	NBR
外殼材質	精製鋁合金

特性	值
活塞桿材質	高合金不鏽鋼