輸入模組
CPX-L-16DE-16-KL-3POL

訂貨編號: 572606

資料表

特性	值
尺寸（寬x長x高）	（包括互連模組） 50 x 107 x 41 mm
產品重量	167 g
環境溫度	-5 °C...50 °C
儲存溫度	-20 °C...70 °C
防護等級	IP20
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力 （安裝時）
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
認證	c UL us 認證 (OL)
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	加強型聚醯胺
LED 顯示器	1 組診斷 16 管道狀態
診斷	每條通道的短路/超載
參數設定	輸入回跳時間 信號延長時間 短路後的表現 模組監控
操作電壓範圍 DC	18 V...30 V
標稱操作電壓 DC	24 V
內部功耗，額定工作電壓	典型值 15 mA
輸入數量	16
輸入特徵	IEC1131-T2，類型 01
開關電平	訊號 0：<= 5 V 信號 1：>= 15 V
輸入的開關邏輯	PNP（正切換）
輸入反跳時間	3 ms（0.1 ms、10 ms、20 ms = 參數可設定）
每個模組的輸入的最大殘餘電流	1.8 A
隔離管道 - 管道	否
隔離管道 — 內部匯流排	否
熔斷保護（短路）	每個模組配有內部電子保險絲