


氣路板  
**MHA1-P8-2-M3-PI**  
訂貨編號: 197230

FESTO



資料表

| 特性                | 值                               |
|-------------------|---------------------------------|
| 最大閥位數量            | 8                               |
| 工作壓力              | 0 bar...8 bar                   |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明         | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）           |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 1 - 低耐腐蝕能力                      |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L                  |
| 環境溫度              | -10 °C...60 °C                  |
| 底座的安裝方法           | 通過通孔                            |
| 閥的安裝方式            | 透過內螺紋安裝                         |
| 氣動介面，氣口 1         | M7                              |
| 氣動介面，氣口 2         | M3                              |
| 底座材質              | 精製鋁合金                           |