


插座
MHAP-PI
訂貨編號: 197260

FESTO



資料表

特性	值
安裝方式	夾子
安裝位置	可選
產品重量	4 g
電氣介面	2 針 ??
操作電壓範圍 DC	60 V
允許的電流負載	3 A
電纜長度	0.5 m
電纜直徑	1 mm
電纜結構	2 x 0.14 mm ²
防護等級	IP40
環境溫度	-20 °C...80 °C
具有移動電纜的環境溫度	-20 °C...50 °C
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國 RoHS 指令
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	PA
電觸頭材料	銅合金，鍍錫