

雙耳軸支座
LBG-50
訂貨編號: 31763

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	50
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
適用於鋰離子電池生產	不使用銅含量超過 5% 的金屬。例外情況：印刷電路板、電纜、電插頭連接器和線圈
環境溫度	-40 °C...150 °C
最大負載能力	2.5 kN
產品重量	540 g
	19.03 oz
材料說明	RoHS 合規
安裝件材料	壓鑄不鏽鋼
螺栓材料	表面硬化鋼
鎖的材料	彈簧鋼