

直角式耳軸安裝件 LQG-40

訂貨編號: 31769

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	40
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-40 °C...150 °C
最大負載能力	1.5 kN
產品重量	369 g
	13 oz
材料說明	RoHS 合規
安裝件材料	壓鑄不鏽鋼
螺栓材料	表面硬化鋼
鎖的材料	彈簧鋼