


# 連接電纜

## NEBV-S1WA25-K-10-N-LE25-S9

訂貨編號: 575425



### 資料表

| 特性                 | 值                         |
|--------------------|---------------------------|
| 基於標準               | DIN 47100                 |
| 電纜標識               | 不具有標籤支架                   |
| 連接頻率               | 50                        |
| 產品重量               | 1850 g                    |
| 電氣介面 1, 功能         | 現場設備端                     |
| 電氣介面 1, 設計         | 直角式                       |
| 電氣介面 1, 連接類型       | 插座                        |
| 電氣介面 1, 電纜出口       | 直角式                       |
| 電氣介面 1, 連接系統       | Sub-D                     |
| 電氣介面 1, 介面/線芯數     | 25                        |
| 電氣介面 1, 使用的介面/線芯   | 25                        |
| 電氣介面 1, 安裝類型       | 2x 螺絲 4-40 UNC            |
| 電氣介面 2, 功能         | 控制器端                      |
| 電氣介面 2, 介面類型       | 電纜                        |
| 電氣介面 2, 連接系統       | 開放式                       |
| 電氣介面 2, 介面/線芯數     | 25                        |
| 電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數 | 25                        |
| 操作電壓範圍 DC          | 0 V...30 V                |
| 40°C 時的額定電流        | 2.6 A                     |
| 抗電湧性               | 2.4 kV                    |
| 反極性保護              | 是                         |
| 電纜長度               | 10 m                      |
| 電纜特徵               | 標準                        |
| 電纜測試條件             | 測試條件按要求提供                 |
| 彎曲半徑, 固定電纜         | 42 mm                     |
| 彎曲半徑, 移動電纜         | 126 mm                    |
| 電纜接頭               | M20x1.5                   |
| 電纜直徑               | 10.2 mm                   |
| 電纜直徑公差             | ± 0.25 mm                 |
| 電纜結構               | 25 x 0.34 mm <sup>2</sup> |
| 標稱導線橫切面積           | 0.34 mm <sup>2</sup>      |

| 特性                | 值              |
|-------------------|----------------|
| 線端                | 直接切斷           |
| 防護等級              | IP65<br>IP67   |
| 防護等級說明            | 在組裝好的狀態下       |
| 環境溫度              | -35 °C...80 °C |
| 具有移動電纜的環境溫度       | -5 °C...80 °C  |
| 儲存溫度              | -35 °C...80 °C |
| CE 認證（見合格聲明）      | 符合歐盟 RoHS 指令   |
| CE 標記（見合格聲明）      | 符合英國 RoHS 指令   |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 材料說明              | RoHS 合規        |
| 污染等級              | 3              |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 2 - 中等耐腐蝕能力    |
| 電纜護套材料            | PVC            |
| 電纜護套顏色            | 灰色             |
| 外殼材質              | PA66-GF30      |
| 外殼顏色              | 黑色             |
| 螺絲材料              | 鋼              |
| 密封件材質             | NBR            |
| 電觸頭材料             | 青銅<br>青銅       |
| 絕緣護套材料            | PVC            |