


# 連接電纜

## NEBV-A1W3F-P-K-0.6-N-M12W3

訂貨編號: 3679772

FESTO



### 資料表

| 特性                 | 值                                 |
|--------------------|-----------------------------------|
| 認證                 | c CSA us (OL)                     |
| 開關狀態指示             | 黃色 LED                            |
| 附加功能               | 保護電路                              |
| 電纜標識               | 不具有標籤支架                           |
| 產品重量               | 100 g                             |
| 電氣介面 1, 功能         | 現場設備端                             |
| 電氣介面 1, 設計         | 直角式                               |
| 電氣介面 1, 連接類型       | 插座                                |
| 電氣介面 1, 電纜出口       | 直角式                               |
| 電氣介面 1, 連接系統       | 連接型式 A 型, 基於 EN 175301-803 標準     |
| 電氣介面 1, 介面/線芯數     | 4                                 |
| 電氣介面 1, 使用的介面/線芯   | 4                                 |
| 電氣介面 1, 安裝類型       | 透過 M3 中央螺絲安裝在電磁閥上                 |
| 電氣介面 2, 功能         | 控制器端                              |
| 電氣介面 2, 設計         | 圓形                                |
| 電氣介面 2, 介面類型       | 插頭                                |
| 電氣介面 2, 電纜出口       | 直角式                               |
| 電氣介面 2, 連接系統       | M12x1, A 編碼, 符合 EN 61076-2-101 標準 |
| 電氣介面 2, 介面/線芯數     | 5                                 |
| 電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數 | 3                                 |
| 電氣介面 2, 安裝類型       | 螺絲鎖, 具有六角 A/F13                   |
| 操作電壓範圍 DC          | 18 V...30 V                       |
| 標稱操作電壓 DC          | 24 V                              |
| 操作電壓範圍 AC          | 18 V...30 V                       |
| 標稱工作電壓, 交流         | 24 V                              |
| 40°C 時的額定電流        | 4 A                               |
| 抗電湧性               | 0.8 kV                            |
| 保護導線介面             | 可用                                |

| 特性                | 值                        |
|-------------------|--------------------------|
| 電纜長度              | 0.6 m                    |
| 電纜特徵              | 標準                       |
| 電纜測試條件            | 測試條件按要求提供                |
| 電纜直徑              | 5.9 mm                   |
| 電纜直徑公差            | ± 0.3 mm                 |
| 電纜結構              | 3 x 0.75 mm <sup>2</sup> |
| 防護等級              | IP67                     |
| 防護等級說明            | 在組裝好的狀態下                 |
| 環境溫度              | -25 °C...80 °C           |
| 具有移動電纜的環境溫度       | -25 °C...80 °C           |
| CE 認證（見合格聲明）      | 符合歐盟 RoHS 指令             |
| CE 標記（見合格聲明）      | 符合英國 RoHS 指令             |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364 區域 III         |
| 材料說明              | RoHS 合規                  |
| 污染等級              | 3                        |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 2 - 中等耐腐蝕能力              |
| 電纜護套材料            | TPE-U(PUR)               |
| 電纜護套顏色            | 灰色                       |
| 外殼材質              | TPE-U(PUR)               |
| 外殼顏色              | 黑色                       |
| 管接螺帽材料            | 壓鑄鋅<br>鍍鎳                |
| 絕緣護套材料            | PP                       |