

電源濾波器 CADF-C15-11A-P3

訂貨編號: 3947275

FESTO



資料表

特性	值
寬度	47 mm
高度	70 mm
長度	231 mm
安裝位置	自由對流
操作電壓	520/300 V
輸入電流	16 A
電源頻率	50 Hz...60 Hz
認證	ENEC UL - 認證 (OL) c UL - 認證 (OL)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
產品重量	900 g
安裝方式	安裝板, 用螺釘固定
材料說明	RoHS 合規