


伺服馬達
EMME-AS-80-SK-LS-AMX
訂貨編號: 4267582

FESTO



資料表

特性	值
環境溫度	-10 °C...40 °C
儲存溫度	-20 °C...70 °C
相對空氣濕度	0 - 90%
符合標準	IEC 60034
絕緣防護等級	F
額定等級符合 EN 60034-1	S1
防護等級	IP21
Woodruff 鍵軸類型	DIN 6885 A 6 x 6 x 22
電氣連接系統	插頭
材料說明	RoHS 合規
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
認證	RCM 商標 c UL us - 認證 (OL)
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟低電壓指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令 符合英國電氣設備相關規定
標稱操作電壓 DC	360 V
標稱電壓 DC	360 V
線圈開關類型	裡面標示星號
桿對數量	3
靜止扭矩	2.8 Nm
標稱扭矩	2.4 Nm
峰值扭矩	11.2 Nm
標稱轉速	3000 1/min
最大轉速	4690 1/min
馬達的額定功率	750 W
連續停轉電流	3.1 A
標稱馬達電流	2.6 A

特性	值
峰值電流	12.4 A
馬達常數	0.923 Nm/A
電壓常數，相位	54.3 mV/min
相間線圈電阻	4.6 Ohm
相間線圈電感	9.46 mH
輸出的總轉動慣量	1.4 kgcm ²
產品重量	3050 g
容許軸向軸負載	70 N
允許的徑向軸負載	350 N
轉子位置編碼器	絕對值多轉位元安全編碼器
旋轉位置編碼器介面	HIPERFACE®
旋轉位置編碼器，編碼器測量原理	光學
轉子位置編碼器，正弦/餘弦 p/r	128
轉子位置編碼器，重置類型	15 bit
旋轉位置編碼器，角度精度典型值	20 arcmin
安全完整性等級 (SIL)，子零件	SIL 2，轉子位置編碼器 SILCL 2，轉子位置传感器
性能等級，子零件	3 類，性能等級 d，轉子位置編碼器
PFHd，子部件	1.3 x 10E-8，轉子位置感測器
使用期限 Tm，子部件	20 年，轉子位置感測器
平均危險失效時間 (MTTFd)，子部件	874 年，轉子位置感測器
能效	ENEFF (CN) / 2級