

安裝元件 SAMH-S-N8-S-MK

訂貨編號: 575815

FESTO



資料表

特性	值
設計	用於 T 型槽
材料說明	RoHS 合規
環境溫度	-40 °C...85 °C
安裝方式	快速壓緊 螺釘夾緊 可從槽的上方插入
最大緊固扭矩	0.6 Nm
產品重量	1.88 g
密封蓋材料	PA
夾緊塊材質	高合金鋼
耐腐蝕等級 CRC	3 - 高耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L