



直線驅動器
DFPI-100- -ND2P-C1V-NB3P-R-A
訂貨編號: 4588304

FESTO



資料表

特性	值
閥驅動器規格	100
行程	40 mm...990 mm
活塞直徑	100 mm
基於標準	ISO 15552
緩衝	無緩衝
安裝位置	可選
工作模式	雙作用
結構特點	缸徑 活塞桿 連桿 缸筒
位置偵測	具整合位移編碼器
測量系統的功能原理	電位計
反極性保護	初始化接口 用於工作電壓 用於設定點值
工作壓力	0.3 Mpa...0.8 Mpa 3 bar...8 bar 43.5 psi...116 psi
額定工作壓力	0.6 Mpa 6 bar 87 psi
類比量輸出	4 - 20 mA
操作電壓範圍 DC	21.6 V...26.4 V
最大電流消耗	220 mA
標稱操作電壓 DC	24 V
設定值輸入	4 mA...20 mA
認證	RCM 商標
KC 標記	KC-EMV
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟防爆指令 (ATEX) 符合歐盟 RoHS 指令

特性	值
CE 標記（見合格聲明）	符合英國 EMC 指令 根據 UK EX 指令 符合英國 RoHS 指令
歐盟境外防爆認證	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
防爆	防爆區 2 (ATEX) 2 區 (UKEX) 區 22 (ATEX) 22 區 (UKEX)
ATEX 氣體類別	II 3G
ATEX 防塵類別	II 3D
氣體防爆阻燃類型	Ex ec IIC T4 X Gc
防塵的防爆阻燃類型	Ex tc IIIC T120°C X Dc
防爆環境溫度	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
持續耐衝擊性符合 DIN/IEC 68 第 2-82 部分	按嚴重性等級 2 進行測試
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-5 °C...50 °C
介質溫度	-5 °C...40 °C
相對空氣濕度	5 - 100% 冷凝
防護等級	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
抗振性符合 DIN/IEC 68 第 2-6 部分	通過嚴重等級 2 測試
環境溫度	-5 °C...50 °C
6 bar 時的理論出力值，返回行程	4417 N
6 bar 時的理論力值，前進行程	4712 N
每 10 mm 返回行程的耗氣量	0.515 l
每 10 mm 前進行程的耗氣量	0.549 l
0 mm 行程的移動質量	1060 g
每 10 mm 行程的額外移動質量	28 g
0 mm 行程的基本重量	5280 g
每 10 m 行程的附加重量	90 g
類比量輸出精度	1 %FS
死區的尺寸	1 %FS
遲滯 (± %FS)	1 %FS
定位精度	1.0 %FS
重複精度，± %FS 表示	1 %FS
電氣介面	5 針 直列式插頭/螺紋端子 具有特定附件
氣動介面	用於氣管外徑 8 mm 氣管 適用於氣管外徑 10 mm 具有特定附件
材料說明	RoHS 合規
密封蓋材料	塗層精製鋁合金
底蓋材質	塗層壓鑄鋁
活塞桿材質	高合金不鏽鋼
活塞桿密封刮泥環材質	TPE-U(PU)
螺絲材料	塗層鋼 高合金不鏽鋼
靜態密封件材料	NBR
拉桿材料	高合金不鏽鋼
缸筒材料	光滑陽極氧化精製鋁合金