

氣控閥 VUWS-20

訂貨編號: 576517

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	2x 三口二位，單穩態，常閉 2x 三口二位，常開，單穩態 2 個三口二位閥，開/閉，單穩態 三口二位，常閉，單穩態 三口二位，常開，單電控 五口二位雙電控 五口二位，單穩態 五口三位，中壓式 五口三位中洩式 五口三位中封式
驅動方式	氣動
閥尺寸	21 mm
標準額定流量 (根據 DIN 1343 標準化)	500 l/min...700 l/min
工作口	G1/8 1/8 NPT QS-4 QS-6 QS-8 QS-5/32 QS-1/4 QS-5/16
工作壓力	1.5 bar...10 bar
結構特點	活塞閘閥 提動座
復位類型	彈簧復位 氣動彈簧
認證	c UL us - 認證 (OL)
排氣功能	具有節流選項
密封原理	軟密封
安裝位置	可選
手動裝置	無
嚮導類型	直接
嚮導氣源	外部 內嚮導
流向	有限可逆
嚮導壓力 Mpa	0.15 Mpa...1 Mpa
嚮導壓力	1.5 bar...10 bar

特性	值
防爆	必須遵守證書中的資訊! 防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
無塵室適用性, 依據 ISO 14644-14 測量	6 級, 符合 ISO 14644-1
介質溫度	-10 °C...60 °C
嚮導介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
環境溫度	-10 °C...60 °C
安裝方式	是否要: 在氣路板上 具通孔
通風介面	非管式
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	壓鑄鋁 含塗層
活塞式滑閥材料	精製鋁合金
螺絲材料	鍍鋅鋼