

聯軸器

**EAMD-33-22-19-10X12**

訂貨編號: 5030024

**FESTO**



## 資料表

特性	值
安裝直徑 1	19 mm
安裝直徑 2	10 mm
尺寸	33
標稱長度	22 mm
安裝位置	可選
最大轉速	8000 1/min
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-25 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
環境溫度	-25 °C...60 °C
慣性動量	4.6 kgmm <sup>2</sup>
可傳遞的扭矩	9 Nm
產品重量	46.1 g
材料說明	RoHS 合規