


電源插座  
NECU-M-PPG5PP-C1-PN  
訂貨編號: 5195383

FESTO



Dum  
my

資料表

| 特性               | 值                        |
|------------------|--------------------------|
| 協定               | PROFINET                 |
| 認證               | c UL us - 認證 (OL)        |
| 證書簽發機構           | UL E328433               |
| 附加功能             | 符合 AIDA 要求               |
| 連接頻率             | 100                      |
| 電纜出口             | 直列式                      |
| 產品重量             | 109 g                    |
| 電氣介面 1, 設計       | 直角式                      |
| 電氣介面 1, 連接類型     | 插座                       |
| 電氣介面 1, 連接系統     | 連接型式 PP, 在引腳 2 和 5 上進行編碼 |
| 電氣介面 1, 介面/線芯數   | 5                        |
| 電氣介面 1, 使用的介面/線芯 | 5                        |
| 電氣介面 1, 安裝類型     | 推挽式, 具有互鎖機制, 防止意外拉動      |
| 電氣介面 2, 連接系統     | 彈簧壓接端子                   |
| 操作電壓範圍 DC        | 0 V...24 V               |
| 40°C 時的額定電流      | 16 A                     |
| 抗電湧性             | 4 kV                     |
| 電纜接頭             | Pg13.5, 六角, 規格 22 mm     |
| 電纜直徑             | 9 mm...13 mm             |
| 標稱導線橫切面積         | 0.75 mm²...2.5 mm²       |
| 導線標稱橫切面          | AWG18 - 13               |
| 防護等級             | IP65<br>IP67             |
| 防護等級說明           | 在組裝好的狀態下                 |
| 環境溫度             | -40 °C...85 °C           |

| 特性                | 值              |
|-------------------|----------------|
| 儲存溫度              | -40 °C...85 °C |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 材料說明              | RoHS 合規        |
| 防火測試              | UL94 V-0       |
| 污染等級              | 3              |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 1 - 低耐腐蝕能力     |
| 外殼材質              | 壓鑄鋅，鍍鎳         |
| 外殼顏色              | 銀色             |
| 密封件材質             | NBR<br>TPE-V   |
| 電觸頭材料             | 鍍鎳鍍金銅合金        |