


電磁閥

VUVS-LT20-B52-D-N18-F7

訂貨編號: 577507

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	五口二位雙電控
驅動方式	電控
閥尺寸	21 mm
標準額定流量 (根據 DIN 1343 標準化)	500 l/min
工作口	1/8 NPT
工作壓力	0.15 Mpa...1 Mpa 1.5 bar...10 bar
結構特點	提動座
認證	c UL us - 認證 (OL)
公稱通徑	5 mm
排氣功能	具有節流選項
密封原理	軟密封
安裝位置	可選
手動裝置	鎖定式 按鈕式
嚮導類型	嚮導驅動
嚮導氣源	內嚮導
流向	不可逆
搭接	重疊
b 值	0.27
C 值	2.1 l/sbar
逆轉開關時間	8 ms
0 訊號的最大正向測試脈衝	1900 µs
訊號為 1 的最大反向測試脈衝	2700 µs
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
抗振性	運輸應用測試, 嚴重性等級 2, 符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6
耐衝擊性	衝擊測試, 嚴重性等級 2, 符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
無塵室等級	6 級, 符合 ISO 14644-1
介質溫度	-10 °C...60 °C

特性	值
嚮導介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	181 g
安裝方式	在氣路板上 具通孔 是否要:
通風介面	非管式
嚮導排氣口 82	10-32 UNF-2B
嚮導排氣口 84	10-32 UNF-2B
氣動介面，氣口 1	1/8 NPT
氣動介面，氣口 2	1/8 NPT
氣動介面，氣口 3	1/8 NPT
氣動介面，氣口 4	1/8 NPT
氣動介面，氣口 5	1/8 NPT
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	HNBR NBR TPE-U(PU)
外殼材質	壓鑄鋁 含塗層
螺絲材料	鍍鋅鋼