



# 連接電纜

## NEBM-H7G2-E-5-Q14N-LE2

訂貨編號: 5219206

FESTO



### 資料表

| 特性                 | 值                        |
|--------------------|--------------------------|
| 電纜標識               | 不具有標籤支架                  |
| 電氣介面 1, 功能         | 現場設備端                    |
| 電氣介面 1, 設計         | 直角式                      |
| 電氣介面 1, 連接類型       | 插座                       |
| 電氣介面 1, 電纜出口       | 直列式                      |
| 電氣介面 1, 連接系統       | 連接型式 H7, 編碼為馬達制動         |
| 電氣介面 1, 介面/線芯數     | 2                        |
| 電氣介面 1, 使用的介面/線芯   | 2                        |
| 電氣介面 2, 功能         | 控制器端                     |
| 電氣介面 2, 介面類型       | 電纜                       |
| 電氣介面 2, 連接系統       | 開放式                      |
| 電氣介面 2, 介面/線芯數     | 2                        |
| 電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數 | 2                        |
| 操作電壓範圍 DC          | 0 V...30 V               |
| 操作電壓範圍 AC          | 0 V...30 V               |
| 40°C 時的額定電流        | 5 A                      |
| 抗電湧性               | 2 kV                     |
| 電纜長度               | 5 m                      |
| 電纜特徵               | 拖鏈適用                     |
| 電纜測試條件             | 測試條件按要求提供                |
| 彎曲半徑, 固定電纜         | 27 mm                    |
| 彎曲半徑, 移動電纜         | 55 mm                    |
| 電纜直徑               | 5.1 mm                   |
| 電纜結構               | 2 x 0.51 mm <sup>2</sup> |
| 標稱導線橫切面積           | 0.51 mm <sup>2</sup>     |
| 導線標稱橫切面            | AWG20                    |
| 線端                 | 芯線套管                     |
| 防護等級               | IP20                     |
| 防護等級說明             | 在組裝好的狀態下                 |
| 環境溫度               | -40 °C...80 °C           |
| 具有移動電纜的環境溫度        | -10 °C...80 °C           |

| 特性                | 值                |
|-------------------|------------------|
| CE 認證（見合格聲明）      | 符合歐盟 RoHS 指令     |
| CE 標記（見合格聲明）      | 符合英國 RoHS 指令     |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364 區域 III |
| 材料說明              | RoHS 合規          |
| 污染等級              | 3                |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 0 - 無耐腐蝕能力       |
| 電纜護套材料            | PVC              |
| 電纜護套顏色            | 黑色               |
| 外殼材質              | PA               |
| 外殼顏色              | 白色               |
| 絕緣護套材料            | PVC              |