

**Y 形具銷接桿**  
**SGA-M16**  
訂貨編號: 6524

**FESTO**



**資料表**

| 特性                  | 值               |
|---------------------|-----------------|
| 尺寸                  | M16             |
| 徑向偏差 +/-            | 5 mm            |
| 角度補償 +/-            | 120 deg         |
| 安裝位置                | 可選              |
| 螺紋接頭                | 外螺紋 M16         |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 1 - 低耐腐蝕能力      |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L  |
| 環境溫度                | -40 °C...150 °C |
| 產品重量                | 512 g           |
| 材料說明                | RoHS 合規         |
| 螺栓材料                | 鍍鋅鋼             |
| 關節軸承材質              | 鋼<br>鍍鋅         |
| 鎖的材料                | 彈簧鋼, 鍍鋅         |