



# 真空產生器

## VN-20-H-T6-PI5-VI6-RO2

訂貨編號: 526141

FESTO



## 資料表

| 特性                | 值                               |
|-------------------|---------------------------------|
| 文試管的公稱通徑          | 2 mm                            |
| 網格尺寸              | 24 mm                           |
| 消音器設計             | 開                               |
| 安裝位置              | 可選                              |
| 噴射器特徵             | 高真空度<br>標準                      |
| 整合功能              | 開放式消音器                          |
| 結構特點              | T 型                             |
| 最大吸取流量的操作壓力       | 2 bar                           |
| 工作壓力              | 1 bar...8 bar                   |
| 最大真空度時的工作壓力       | 3.5 bar                         |
| 最大真空度             | 92 %                            |
| 額定工作壓力            | 6 bar                           |
| 針對大氣的最大吸氣流量       | 98 l/min                        |
| 額定工作壓力下的供氣時間      | 0.2 s                           |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明         | 不可用潤滑介質工作                       |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 2 - 中等耐腐蝕能力                     |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364 區域 III                |
| 介質溫度              | 0 °C...60 °C                    |
| 額定工作壓力下的聲壓度       | 63 dB(A)                        |
| 環境溫度              | 0 °C...60 °C                    |
| 最大緊固扭矩            | 0.8 Nm                          |
| 產品重量              | 183 g                           |
| 安裝方式              | 具通孔<br>具有附件                     |
| 氣動介面，氣口 1         | G1/4                            |
| 氣動介面，氣口 3         | 開放式消音器                          |
| 真空介面              | G3/8                            |
| 連接螺紋材質            | 陽極氧化精製鋁合金                       |
| 材料說明              | RoHS 合規                         |
| 密封件材質             | NBR                             |

| 特性      | 值                   |
|---------|---------------------|
| 進氣嘴材料   | POM                 |
| 外殼材質    | POM（加強型）            |
| 消音器材料   | 壓鑄鋁<br>POM<br>PU 泡沫 |
| 發射器噴嘴材料 | 精製鋁合金               |