

總線節點 CPX-FB11

訂貨編號: 526172

FESTO



資料表

特性	值
協定	DeviceNet
尺寸（寬x長x高）	（包括互連模組） 50 x 107 x 50 mm
產品重量	120 g
環境溫度	-5 °C...50 °C
儲存溫度	-20 °C...70 °C
防護等級	IP65 IP67
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
外殼材質	加強型聚醯胺 PC
LED 顯示屏，產品特點	M: 修改，參數設定 PL: 負載電源 PS: 電子元件電源、感測器電源 SF: 系統故障
LED 顯示器，匯流排專用	IO: I/O 狀態 MS: 模組狀態 NS: 網路狀態
針對設備的診斷	面向通道和模組的診斷 模組欠壓 診斷記憶體
操作員控制裝置	DIL 開關
匯流排介面	Sub-D 插座，9 針 Sub-D 插頭，用於自行組裝 微型，2x M12x1，5 針 開放式：接線端子排，5 針
最大位址容量，輸入	64 Byte
最大位址容量，輸出	64 Byte
參數設定	診斷特性 防錯響應 強制管道 閒置模式特徵 信號設定 系統參數
傳輸率	125, 250, 500 kbit/s

特性	值
配置支援	EDS 文件
附加功能	透過“文字資訊”進行非週期資料存取 透過現場匯流排實現通道層級診斷 快速連接 純文字啟動參數設定，透過現場匯流排 用過程參數可顯示系統狀態 附加診斷介面，用於人機介面
操作電壓範圍 DC	18 V...30 V
標稱操作電壓 DC	24 V
內部功耗，額定工作電壓	典型值 200 mA
通訊方式	狀態變更 循環式 明確資訊 詢訊 I/O 選通 I/O