


馬達電纜  
NEBM-M16G8-E-7.5-Q7-LE8  
訂貨編號: 8004663

FESTO



資料表

| 特性                 | 值                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 基於標準               | EN 61984                                                   |
| 電纜標識               | 不具有標籤支架                                                    |
| 電氣介面 1, 功能         | 現場設備端                                                      |
| 電氣介面 1, 設計         | 圓形                                                         |
| 電氣介面 1, 連接類型       | 插座                                                         |
| 電氣介面 1, 電纜出口       | 直列式                                                        |
| 電氣介面 1, 連接系統       | M16x0.75                                                   |
| 電氣介面 1, 介面/線芯數     | 8                                                          |
| 電氣介面 1, 使用的介面/線芯   | 6                                                          |
| 電氣介面 2, 功能         | 控制器端                                                       |
| 電氣介面 2, 介面類型       | 電纜                                                         |
| 電氣介面 2, 連接系統       | 開放式                                                        |
| 電氣介面 2, 介面/線芯數     | 8                                                          |
| 電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數 | 6                                                          |
| 操作電壓範圍 DC          | 0 V...600 V                                                |
| 操作電壓範圍 DC 說明       | 0-300 V (導線橫截面積為 0.25 mm <sup>2</sup> 時)                   |
| 操作電壓範圍 AC          | 0 V...600 V                                                |
| 工作電壓範圍 AC 說明       | 0-300 V (導線橫截面積為 0.25 mm <sup>2</sup> 時)                   |
| 40°C 時的額定電流        | 12 A                                                       |
| 40°C 時容許電流負載的說明    | 4 A (導體橫截面為 0.25 mm <sup>2</sup> 時)                        |
| 抗電湧性               | 6 kV                                                       |
| 抗突波性說明             | 4 kV (導線橫截面為 0.25 mm <sup>2</sup> 時)                       |
| 護罩                 | 是                                                          |
| 電纜長度               | 7.5 m                                                      |
| 電纜特徵               | 拖鏈適用                                                       |
| 彎曲半徑, 固定電纜         | 55 mm                                                      |
| 彎曲半徑, 移動電纜         | 110 mm                                                     |
| 電纜直徑               | 11 mm                                                      |
| 電纜結構               | 4 x 0.75 mm <sup>2</sup> + 2 x (2 x 0.25 mm <sup>2</sup> ) |

| 特性                | 值                                            |
|-------------------|----------------------------------------------|
| 標稱導線橫切面積          | 0.25 mm <sup>2</sup><br>0.75 mm <sup>2</sup> |
| 線端                | 芯線套管                                         |
| 防護等級              | IP65                                         |
| 防護等級說明            | 在組裝好的狀態下                                     |
| 環境溫度              | -50 °C...90 °C                               |
| 具有移動電纜的環境溫度       | -40 °C...90 °C                               |
| CE 認證（見合格聲明）      | 符合歐盟低電壓指令<br>符合歐盟 RoHS 指令                    |
| CE 標記（見合格聲明）      | 符合英國 RoHS 指令<br>符合英國電氣設備相關規定                 |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L                               |
| 材料說明              | RoHS 合規                                      |
| 污染等級              | 3                                            |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 0 - 無耐腐蝕能力                                   |
| 電纜護套材料            | TPE-U(PUR)                                   |
| 電纜護套顏色            | 橙色                                           |
| 絕緣護套材料            | TPE-E                                        |