



# 真空產生器

## VN-14-H-T4-PQ3-VQ3-R02-A

訂貨編號: 532646

FESTO



## 資料表

| 特性                | 值                               |
|-------------------|---------------------------------|
| 文試管的公稱通徑          | 1.4 mm                          |
| 網格尺寸              | 18 mm                           |
| 消音器設計             | 開                               |
| 安裝位置              | 可選                              |
| 噴射器特徵             | 標準<br>高負壓                       |
| 整合功能              | 噴射脈衝閥，氣動<br>開放式消音器              |
| 結構特點              | T 型                             |
| 最大吸取流量的操作壓力       | 4 bar                           |
| 工作壓力              | 1 bar...8 bar                   |
| 最大真空度時的工作壓力       | 3.5 bar                         |
| 最大真空度             | 92 %                            |
| 額定工作壓力            | 6 bar                           |
| 針對大氣的最大吸氣流量       | 48.8 l/min                      |
| 額定工作壓力下的供氣時間      | 0.43 s                          |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明         | 不可用潤滑介質工作                       |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 1 - 低耐腐蝕能力                      |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364 區域 III                |
| 介質溫度              | 0 °C...60 °C                    |
| 推薦的清潔/淨化          | 肥皂水                             |
| 額定工作壓力下的聲壓度       | 69 dB(A)                        |
| 環境溫度              | 0 °C...60 °C                    |
| 最大緊固扭矩            | 0.5 Nm                          |
| 產品重量              | 85 g                            |
| 安裝方式              | 具通孔<br>透過 H 型導軌<br>具有附件         |
| 氣動介面，氣口 1         | QS-8                            |
| 氣動介面，氣口 3         | 開放式消音器                          |
| 真空介面              | QS-8                            |

| 特性      | 值                     |
|---------|-----------------------|
| 連接螺紋材質  | 陽極氧化精製鋁合金             |
| 材料說明    | RoHS 合規               |
| 密封件材質   | NBR                   |
| 進氣嘴材料   | POM                   |
| 外殼材質    | 加強型聚醯胺<br>POM (加強型)   |
| 消音器材料   | 精製鋁合金<br>POM<br>PU 泡沫 |
| 螺絲材料    | 鋼                     |
| 發射器噴嘴材料 | 精製鋁合金                 |
| 接頭材質    | 黃銅<br>鍍鎳              |