

螺旋形氣管

PUN-10X1,5-SG-4,8-BL-1/4

訂貨編號: 533464

FESTO



資料表

特性	值
工作長度	4.8 m
外徑	10 mm
模組長度	1.17 m
流量相關彎曲半徑	50 mm
內徑	6 mm
線圈直徑	42 mm
轉數	50
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 Mpa...1 Mpa -13.775 psi...145 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...10 bar
取決於溫度的工作壓力	-0.095 Mpa...1.5 Mpa -13.775 psi...217.5 psi
取決於溫度的操作壓力	-0.95 bar...15 bar
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-40 °C...60 °C
標稱扭矩	10 Nm
標稱鎖緊扭矩公差	± 20%
產品重量	340 g
氣動介面, 氣口 1	外螺紋 G1/4
氣動介面, 氣口 2	外螺紋 G1/4
顏色	藍色
蕭氏硬度	A 87 +/-3 A 50 +/-3
連接螺紋材質	黃銅 鍍鎳
材料說明	RoHS 合規
防屈曲材料	過程自動化系統
氣管材料	TPE-U(PU)