

調壓閥
MS12N-LR
訂貨編號: 535024

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	12
系列	MS
控制鎖	可鎖定旋轉手柄 整合有掛鎖的旋轉手柄 可以用附件關閉
安裝位置	可選
結構特點	嚮導膜片式調壓閥
控制器功能	輸出壓力常數 具有主壓力補償功能 具有二級排氣 具有回流功能
壓力錶（類比）或壓力顯示器（數位）	具有壓力錶
工作壓力	0.08 Mpa...2.1 Mpa 0.8 bar...21 bar
壓力調整範圍	0.15 bar...16 bar
二次排氣流量	600 l/min
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	12000 l/min...22000 l/min
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
安裝方式	管式安裝 透過安裝支架 是否要：
蓋子材料	PA
材料說明	RoHS 合規
底蓋材質	精製鋁合金

特性	值
密封件材質	NBR
彈簧材質	彈簧鋼
外殼材質	壓鑄鋁
膜片材質	NBR
閥的柱頭材料	精製鋁合金 NBR 高合金不鏽鋼