

開關閥  
MS12-EM  
訂貨編號: 535031

FESTO



資料表

特性	值
結構特點	活塞閘閥
驅動方式	手冊
排氣功能	不具節流選項
嚮導類型	直接
閥功能	三口二位閥，雙電控
工作壓力	0 bar...20 bar
搭接	正重疊
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	25000 l/min...32000 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [-:~:]
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
安裝方式	是否要： 管式安裝 具有附件
安裝位置	可選
流向	不可逆
產品重量	3900 g
氣動介面，氣口 3	G1
嚮導氣源	內嚮導
密封件材質	NBR
外殼材質	壓鑄鋁