



# 連接電纜

## NEBV-C1SW3-K-2.5-N-LE3-S9

訂貨編號: 8032628

FESTO



### 資料表

| 特性                 | 值                             |
|--------------------|-------------------------------|
| 電纜標識               | 不具有標籤支架                       |
| 連接頻率               | 50                            |
| 產品重量               | 125 g                         |
| 電氣介面 1, 功能         | 現場設備端                         |
| 電氣介面 1, 設計         | 直角式                           |
| 電氣介面 1, 連接類型       | 插座, 狹長型                       |
| 電氣介面 1, 電纜出口       | 直角式                           |
| 電氣介面 1, 關於電纜出口的說明  | 180° 可旋轉                      |
| 電氣介面 1, 連接系統       | 插頭樣式 C 型, 符合 EN 175301-803 標準 |
| 電氣介面 1, 介面/線芯數     | 4                             |
| 電氣介面 1, 使用的介面/線芯   | 4                             |
| 電氣介面 1, 安裝類型       | 透過 M2.5 中央螺絲安裝在電磁閥上           |
| 電氣介面 2, 功能         | 控制器端                          |
| 電氣介面 2, 介面類型       | 電纜                            |
| 電氣介面 2, 連接系統       | 開放式                           |
| 電氣介面 2, 介面/線芯數     | 3                             |
| 電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數 | 3                             |
| 操作電壓範圍 DC          | 0 V...230 V                   |
| 操作電壓範圍 AC          | 0 V...230 V                   |
| 40°C 時的額定電流        | 6 A                           |
| 抗電湧性               | 4 kV                          |
| 反極性保護              | 雙極性的                          |
| 保護導線介面             | 可用                            |
| 電纜長度               | 2.5 m                         |
| 電纜特徵               | 標準                            |
| 電纜測試條件             | 測試條件按要求提供                     |
| 彎曲半徑, 移動電纜         | 52 mm                         |
| 電纜直徑               | 5.2 mm                        |

| 特性                | 值                            |
|-------------------|------------------------------|
| 電纜直徑公差            | ± 0.1 mm                     |
| 電纜結構              | 3 x 0.5 mm <sup>2</sup>      |
| 標稱導線橫切面積          | 0.5 mm <sup>2</sup>          |
| 防護等級              | IP65<br>IP67                 |
| 防護等級說明            | 在組裝好的狀態下                     |
| 環境溫度              | -20 °C...70 °C               |
| 具有移動電纜的環境溫度       | -5 °C...70 °C                |
| CE 認證（見合格聲明）      | 符合歐盟低電壓指令<br>符合歐盟 RoHS 指令    |
| CE 標記（見合格聲明）      | 符合英國 RoHS 指令<br>符合英國電氣設備相關規定 |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L               |
| 材料說明              | RoHS 合規                      |
| 污染等級              | 3                            |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 3 - 高耐腐蝕能力                   |
| 電纜護套材料            | PVC                          |
| 電纜護套顏色            | 灰色                           |
| 外殼材質              | TPE-U(PU)                    |
| 外殼顏色              | 黑色                           |
| 螺絲材料              | 不鏽鋼                          |
| 密封件材質             | HNBR                         |
| 電觸頭材料             | 銅合金，鍍錫                       |
| 絕緣護套材料            | PVC                          |