



電磁閥
MFH-3-3/4-S-EX
訂貨編號: 536191

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	三口二位，常閉，單穩態
驅動方式	電控
寬度	68 mm
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	7500 l/min
工作口	G3/4
操作電壓	透過電磁線圈，須另外訂購
工作壓力	-0.095 Mpa...1 Mpa -0.95 bar...10 bar
結構特點	提動座
復位類型	彈簧復位
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟防爆指令 (ATEX)
歐盟境外防爆認證	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
CE 標記（見合格聲明）	根據 UK EX 指令
ATEX 氣體類別	II 2G
ATEX 防塵類別	II 2D
氣體防爆阻燃類型	Ex h IIC T4 Gb
防塵的防爆阻燃類型	Ex h IIIC T130°C Db
防爆環境溫度	-5°C <= Ta <= +40°C
防護等級	IP65
公稱通徑	19 mm
排氣功能	具有節流選項
密封原理	軟密封
安裝位置	可選
手動裝置	鎖定式
嚮導類型	嚮導驅動
嚮導氣源	外部
流向	可逆
搭接	重疊
嚮導壓力 Mpa	0.1 Mpa...0.8 Mpa
嚮導壓力	1 bar...8 bar
關閉時間	32 ms

特性	值
打開時間	36 ms
0 訊號的最大正向測試脈衝	2200 µs
線圈的特性參數	請參閱電磁線圈，須另外訂購
防爆	防爆區 1 (ATEX) 1 區 (UKEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 21 區 (UKEX) 區 22 (ATEX)
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-20 °C...60 °C
介質溫度	-5 °C...40 °C
嚮導介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
環境溫度	-5 °C...40 °C
產品重量	1260 g
電氣介面	透過 F 型線圈，須另外訂購
安裝方式	具通孔
通風介面	M5
嚮導排氣口 82	M5
嚮導氣口 12	G1/8
氣動介面，氣口 1	G3/4
氣動介面，氣口 2	G3/4
氣動介面，氣口 3	G3/4
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
外殼材質	壓鑄鋁