



電磁閥  
VUVG-BK14-B52-T-F-1R8L-S  
訂貨編號: 8042576

FESTO



資料表

| 特性                      | 值                                     |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 閥功能                     | 五口二位雙電控                               |
| 驅動方式                    | 電控                                    |
| 閥尺寸                     | 14 mm                                 |
| 標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化） | 380 l/min                             |
| 工作口                     | 法蘭                                    |
| 操作電壓                    | 24 V DC                               |
| 工作壓力                    | 0.15 Mpa...0.7 Mpa<br>1.5 bar...7 bar |
| 結構特點                    | 活塞滑軌，具有密封圈                            |
| 認證                      | c UL us - 認證 (OL)                     |
| 證書簽發機構                  | UL MH19482                            |
| 防護等級                    | IP65                                  |
| 排氣功能                    | 具有節流選項                                |
| 密封原理                    | 軟密封                                   |
| 安裝位置                    | 可選                                    |
| 手動裝置                    | 鎖定式<br>按鈕式                            |
| 嚮導類型                    | 嚮導驅動                                  |
| 嚮導氣源                    | 內嚮導                                   |
| 流向                      | 不可逆                                   |
| 搭接                      | 正重疊                                   |
| 訊號狀態顯示器                 | LED                                   |
| 最大開關頻率                  | 2 Hz                                  |
| 逆轉開關時間                  | 8 ms                                  |
| 持續通電率                   | 100%                                  |
| 0 訊號的最大正向測試脈衝           | 1600 µs                               |
| 訊號為 1 的最大反向測試脈衝         | 3000 µs                               |
| 線圈的特性參數                 | 24 V DC: 0.8 W                        |
| 允許的電壓波動                 | +/- 10 %                              |
| 工作介質                    | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]       |
| 工作和嚮導介質說明               | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）                 |

| 特性                | 值                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| 抗振性               | 運輸應用測試，嚴重性等級 1，符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6 標準 |
| 耐衝擊性              | 衝擊測試，嚴重性等級 1，符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27 標準  |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 0 - 無耐腐蝕能力                                      |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364 區域 III                                |
| 介質溫度              | -5 °C...50 °C                                   |
| 嚮導介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                 |
| 環境溫度              | -5 °C...50 °C                                   |
| 產品重量              | 85 g                                            |
| 電氣介面              | 3 針<br>M8x1, A 編碼，符合 EN 61076-2-104 標準<br>插頭    |
| 安裝方式              | 在氣路板上<br>具通孔                                    |
| 氣動介面，氣口 2         | 法蘭                                              |
| 氣動介面，氣口 4         | 法蘭                                              |
| 材料說明              | RoHS 合規                                         |
| 密封件材質             | HNBR<br>NBR                                     |
| 外殼材質              | 精製鋁合金                                           |