

調試 GFCH-3-G

訂貨編號: 8044344

FESTO



資料表

特性	值
結構特點	三軸系統，具有安全模組 CAMC-G-S3
服務範圍	測試模式下驅動驅動軸 資料備份和記錄 指導機器操作人員，例如故障診斷和消除，更改位置參數值 驅動軸的配置和參數設定 優化控制參數和找零位 檢測接線、介面、行程路徑和能源鏈
現場工作	9 個工作小時
客戶需求	使用 Festo 元件 CMMP-OS-...-M3 + CAMC-G-S3 存取機器或系統 CAMC 接線已完成，並根據 DIN EN 60204 標準進行了檢測 1x “安全要求”附錄，在每個控制器中填寫 機械、氣動和電氣工作完成 負責機器的合格人員必須在約定日期到場
提供服務	8-10 天（需雙方約定）