

比例調壓閥
VEAB-B-26-D14-F-V1-1R1
訂貨編號: 8046271

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	三通比例壓力調節閥
嚮導類型	直接
復位類型	彈簧復位
驅動方式	電控
安裝位置	可選
密封原理	軟密封
總洩漏量	1 l/h
環境溫度	0 °C...50 °C
介質溫度	5 °C...50 °C
儲存溫度	-20 °C...70 °C
尺寸（寬x長x高）	18 x 67 x 66 mm
氣動介面，氣口 1	法蘭
氣動介面，氣口 2	法蘭
氣動介面，氣口 3	法蘭
密封件材質	NBR
安裝方式	具通孔 具有附件 是否要:
氣源壓力 1 MPa	0 Mpa
入口壓力 1	0 bar
氣源壓力 1 psi	0 psi
輸出壓力 2	-100 kPa...-0.5 kPa -1 bar...-0.005 bar -14.5 psi...-0.0725 psi
輸入壓力 3	-0.1 Mpa -1 bar -14.5 psi
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	4.5 l/min
標準額定流量 2-3	3 l/min
線性度	0.5 %FS
重複精度	0.4 %FS
遲滯	0.25 %FS

特性	值
溫度係數	0.05 %/K
總精度	0.75 %FS
產品重量	70 g
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作
防護等級	IP65
認證	RCM 商標
KC 標記	KC-EMV
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令
材料說明	RoHS 合規
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
操作電壓範圍 DC	19 V...29 V
標稱操作電壓 DC	24 V
殘餘波紋	10 %
設定值	0 - 10 V
類比輸出的訊號範圍	0 - 10 V
類比輸出精度 (± %FS)	2 %FS
最大電源功耗	1 W
反極性保護	適用於所有電氣連接
短路電流額定值	適用於所有電氣連接
安全注意事項	安全位置 VEAA/VEAB：如果電源出現故障，則輸出壓力將保持不受調節的狀態，並且可能會上升或下降 - 閥門被擋。
顯示類型	LED
電氣介面	4 針 M8x1 插頭 符合 EN 60947-5-2 標準
外殼材質	加強型聚醯胺