


減壓閥  
LR-1/4-DB-7-O-MINI  
訂貨編號: 537643

FESTO



資料表

| 特性                      | 值                                      |
|-------------------------|----------------------------------------|
| 尺寸                      | Mini                                   |
| 寬度                      | 44 mm                                  |
| 系列                      | DB                                     |
| 控制鎖                     | 可鎖定旋轉手柄                                |
| 安裝位置                    | 可選                                     |
| 結構特點                    | 調壓閥不具有壓力錶                              |
| 控制器功能                   | 具有二級排氣<br>具有回流功能                       |
| 壓力錶（類比）或壓力顯示器（數位）       | 為 G1/8 準備                              |
| 工作壓力                    | 0.1 Mpa...1 Mpa<br>1.5 bar...10 bar    |
| 壓力調整範圍                  | 0.5 bar...12 bar                       |
| 入口壓力 1                  | 1 bar...10 bar                         |
| 最大壓力遲滯                  | 0.5 bar                                |
| 標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化） | 1300 l/min                             |
| 工作介質                    | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]        |
| 工作和嚮導介質說明               | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）                  |
| 耐腐蝕等級 CRC               | 1 - 低耐腐蝕能力                             |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| 輸出的空氣純淨度等級              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]        |
| 介質溫度                    | -5 °C...50 °C                          |
| 環境溫度                    | -5 °C...50 °C                          |
| 產品重量                    | 150 g                                  |
| 安裝方式                    | 是否要：<br>面板式安裝<br>管式安裝<br>具通孔<br>透過安裝支架 |
| 壓力錶連接介面                 | G1/8                                   |
| 氣動介面，氣口 1               | G1/4                                   |
| 氣動介面，氣口 2               | G1/4                                   |
| 材料說明                    | RoHS 合規                                |

| 特性     | 值      |
|--------|--------|
| 密封件材質  | NBR    |
| 旋鈕手柄材質 | POM    |
| 外殼材質   | 加強型聚醯胺 |