


連接電纜  
NEBV-Z3WA2L-R-E-10-N-LE2-S1  
訂貨編號: 8047675

FESTO



資料表

| 特性                 | 值                          |
|--------------------|----------------------------|
| 防爆                 | 防爆區 2 (ATEX)<br>2 區 (UKEX) |
| ATEX 氣體類別          | II 3G                      |
| 氣體防爆阻燃類型           | Ex ec IIC Gc X             |
| 歐盟境外防爆認證           | EPL Gc (GB)                |
| 訊號狀態顯示器            | 黃色 LED                     |
| 附加功能               | 保持電流降低<br>保護電路             |
| 電纜標識               | 不具有標籤支架                    |
| 連接頻率               | 50                         |
| 產品重量               | 170 g                      |
| 電氣介面 1, 功能         | 現場設備端                      |
| 電氣介面 1, 設計         | 直角式                        |
| 電氣介面 1, 連接類型       | 插座                         |
| 電氣介面 1, 電纜出口       | 直角式                        |
| 電氣介面 1, 連接系統       | 介面型式 ZC, 自攻螺絲              |
| 電氣介面 1, 介面/線芯數     | 2                          |
| 電氣介面 1, 使用的介面/線芯   | 2                          |
| 電氣介面 1, 安裝類型       | 透過自攻螺絲安裝在電磁閥上              |
| 電氣介面 2, 功能         | 控制器端                       |
| 電氣介面 2, 介面類型       | 電纜                         |
| 電氣介面 2, 連接系統       | 開放式                        |
| 電氣介面 2, 介面/線芯數     | 2                          |
| 電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數 | 2                          |
| 操作電壓範圍 DC          | 20.4 V...26.4 V            |
| 標稱操作電壓 DC          | 24 V                       |
| 抗電湧性               | 2.4 kV                     |
| 反極性保護              | 雙極性的                       |
| 保護導線介面             | 不可用                        |

| 特性                | 值                           |
|-------------------|-----------------------------|
| 電纜長度              | 10 m                        |
| 電纜特徵              | 拖鏈適用                        |
| 電纜測試條件            | 測試條件按要求提供                   |
| 彎曲半徑，移動電纜         | 29 mm                       |
| 電纜直徑              | 2.9 mm                      |
| 電纜直徑公差            | ± 0.1 mm                    |
| 電纜結構              | 2 x 0.14 mm <sup>2</sup>    |
| 標稱導線橫切面積          | 0.14 mm <sup>2</sup>        |
| 防護等級              | IP65                        |
| 防護等級說明            | 在組裝好的狀態下                    |
| 環境溫度              | -10 °C...50 °C              |
| CE 認證（見合格聲明）      | 符合歐盟電磁相容性指令<br>符合歐盟 RoHS 指令 |
| CE 標記（見合格聲明）      | 符合英國 EMC 指令<br>符合英國 RoHS 指令 |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L              |
| 材料說明              | RoHS 合規                     |
| 污染等級              | 3                           |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 2 - 中等耐腐蝕能力                 |
| 電纜護套材料            | TPE-U(PUR)                  |
| 電纜護套顏色            | 灰色                          |
| 外殼材質              | TPE-U(PU)                   |
| 外殼顏色              | 黑色                          |
| 螺絲材料              | 鋼                           |
| 電觸頭材料             | 銅合金，鍍錫                      |
| 絕緣護套材料            | PP                          |